

**Garant****Noż do dłutowania, długi Ø D1 25 mm, od szerokości rowka m: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290350 10
GTIN	4045197880970
Klasa artykułu	21U

**Opis****Ważne:**

Minimalna Ø otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 25 mm = minimalna Ø otworu wstępnego 48 mm.)

**wskazówka:**

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

chłodzenie wewnętrzne: tak

dł. całkowita L<sub>1</sub>: 90 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 10 mm

odpowiednia do rowka o szerokości m: 12 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 126 mm

Ø uchwyty płytki D<sub>2</sub>: 25 mm

Przesunięcie osi L<sub>3</sub>: 14 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>min</sub>: 28 mm

**Opis techniczny**

odpowiednia do rowka o szerokości m	10 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	12 mm

Długość użyteczna L <sub>1</sub>	126 mm
śruba	290399 3
Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min</sub>	28 mm
Minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min</sub>	29 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	14 mm
$\varnothing$ chwytu	25 mm
R2	12,5 mm
$\varnothing$ uchwytu płytki D <sub>2</sub>	25 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L <sub>1</sub>	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzia do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

## Akcesoria

śruba mocująca Typ 3	290399 3
----------------------	----------