

Garant

Noże do dłutowania płytką skrawającą, standardowe \varnothing DS 25 mm, od szerokości rowka m: 12mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	290355 12
GTIN	4045197881151
Klasa artykułu	29K

Opis**Ważne:**

Minimalna \varnothing otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 14 mm = minimalna \varnothing otworu wstępnego 38,22 mm.)

wskazówka:

<div>

- **poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwa jest zawsze optymalna kombinacja noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności**
- **w przypadku tokarek bez osi Y proszę używać tulejek ekscentrycznych nr 290391-290393 do dokładnego ustawienia współrzędnej Y**
- **w centrach obróbczych do sprawdzenia należy użyć pomocy do orientacji wrzeciona nr 290397 i czujnika zegarowego.**

</div>

Opis techniczny

Długość użyteczna L_1	104 mm
odpowiednia do rowka o szerokości m	12 mm
śruba	290399 3
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	32,56 mm
Przesunięcie osi L_3	16,5 mm
\varnothing chwytu	25 mm

Ø uchwytu płytki D ₁	30 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
dł. całkowita L1	90 mm
chwyt	chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Akcesoria

śruba mocująca Typ 3	290399 3
----------------------	----------