



Płytki skrawające do rowków H7, TiN, do szerokości rowka m: 14 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 290363 14 |
| GTIN | 4045197881489 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Zastosowanie:

Do wytwarzania rowków wg DIN 6885, DIN 138 i norm zakładowych.

Do szerokości rowków z tolerancją JS9 stosować zestawy ostrzy z tolerancją H7.

wskazówka:

- **wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie,**
- **od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonywanie dwóch przejść. Pierwszy przebieg należy wykonać na ok. połowę szerokości rowka (np. 10 mm przy szerokości rowka 18 mm),**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727.**

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie**
- **od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonanie dwóch przejść. Pierwsze przejście musi być wykonane z zastosowaniem ok. połowy szerokości rowka (np. 10 mm przy szerokości rowka 18 mm)**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne podano w bloku informacyjnym na stronie 724 w 1. tomie katalogu.**

sfazowanie: 0,2 mm × 45°
Szer. ostrza w: 14,018 mm
Głębokość rowka t: 4,71 mm
Grubość ostrza b: 14 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|--------------|
| do rowka o szerokości m | 14 mm |
| Grubość ostrza b | 14 mm |
| Szer. ostrza w | 14,018 mm |
| Głębokość rowka t | 4,71 mm |
| powłoka | TiN |
| dla dokładności pasowania | H7 |
| sfazowanie | 0,2 mm × 45° |