

Garant**Wiertła krótkie HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 3,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	113140 3,5
GTIN	4045197003416
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Szczególnie **trwale i stabilne** dzięki **pogrubionemu rdzeniowi**. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.

Końcówka o kształcie S (specjalne).

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4xD) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia**

Długość śrub mocujących (patrz tabela) do odjęcia $1,5 \times \varnothing$.nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1897

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 14,8 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 20 mm

długość całkowita L: 52 mm

\varnothing chwytu D_s : 3,5 mm

posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

\varnothing nom. D_c	3,5 mm
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	20 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
\varnothing chwytu D_s	3,5 mm
długość całkowita L	52 mm
norma	DIN 1897
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	14,8 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS Co 8
typ	FS
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestaw wiertel krótkich z HSS-Co8, nr 113140, typ FS w kasecie Typ 1-10

113540 1-10