



Bezodrzutowe młotki z obuchem miedzianym trzonek hikorowy, Ø bijaka: 40 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 754810 40 |
| GTIN | 7610733269631 |
| Klasa artykułu | 73B |

Opis

Wykonanie:

Mocny korpus stalowy ze stożkiem i kołnierzem do mocowania obuchów. Obuchy wymienne z miedzi. **Tłumienie odrzutu** dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie, które podczas uderzenia przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi. z trzonkiem z amerykańskiego drewna hikorowego.

Zastosowanie:

Do mocnych, precyzyjnych uderzeń lub do delikatnych uderzeń podczas prac montażowych.

długość bijaka z obuchami: 121 mm

długość trzonka: 335 mm

długość całkowita: 380 mm

masa: 1,34 kg

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|---------------|
| długość trzonka | 335 mm |
| długość całkowita | 380 mm |
| Ø obucha | 40 mm |
| długość bijaka z obuchami | 121 mm |
| Materiał trzonka | Drewno hikory |
| masa | 1,34 kg |
| materiał obudowy | stal |

| | |
|------------------|-----------|
| Seria | PB 306 Cu |
| materiał wkładki | Miedź |
| bezdrzutowe | tak |

Aksesoria

| | |
|---|-----------|
| Obuchy zamienne z miedzi, szt. płaskie Ø bijaka 40 mm | 754760 40 |
|---|-----------|