

**Bezdrzutowe młotki z obuchem miedzianym Trzonek SUPERGLAS, Ø bijaka: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	754820 40
GTIN	7610733269662
Klasa artykułu	73B

Opis**Wykonanie:**

Mocny korpus stalowy ze stożkiem mocującym i kołnierzem umożliwiającym zamocowanie wkładek. Wkładki miedziane.

z prawie niełamliwym trzonkiem z włókna szklanego SUPERGLAS, uchwyt z czarnego tworzywa sztucznego.

Tłumienie odrzutu dzięki ciężarkom umieszczonym w korpusie. W momencie uderzenia ciężarki przesuwają się ku dołowi, przeciwdziałając odrzutowi.

Zastosowanie:

Do mocnych, precyzyjnych uderzeń lub do delikatnych uderzeń podczas prac montażowych.

Część zamienna:

Obuchy zamienne zob. nr 754760.

Opis techniczny

Materiał trzonka	Włókno szklane
długość trzonka	335 mm
długość bijaka z obuchami	121 mm
długość całkowita	380 mm
Ø obucha	40 mm
materiał obudowy	stal
masa	1,38 kg

Seria	PB 308 Cu
materiał wkładki	Miedź
bezodrzutowe	tak
Rodzaj produktu	Młotek

Akcesoria

Obuchy zamienne z miedziplaskie Ø bijaka 40 mm	754760 40
--	-----------