



Wkrętaki z uchwytem 2 - komponentowym Santoprene, ESD, szerokość ostrza b: 6,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	660050 6,5
GTIN	7610733269105
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne, solidne wkrętaki ze stożkowym lub płaskorównoległym grotem (ostrzem).

Uchwyt z przyjemną, przyczepną **powłoką Santoprene®** i rdzeniem ze szczególnie ciągliwego polipropylenu o dużej udarowości. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i o dużej ciągliwości.

Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówki czernione, z płasko i równolegle odsadzonym ostrzem.

Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

izolacja elektryczna: EGB/ESD

oznaczenie grotu: 4

grubość ostrza a: 1 mm

długość grotu: 140 mm

długość całkowita: 245 mm

Opis techniczny

oznaczenie grotu	4
grubość ostrza a	1 mm
długość całkowita	245 mm

długość grotu	140 mm
szerokość ostrza b	6,5 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie