



Wkrętaki do śrub z główką Phillips, z uchwytem 2-komponentowym SwissGrip ESD, wielkość gniazda krzyżowego: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	667685 2
GTIN	7610733269136
Klasa artykułu	63E

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i szczególnie wytrzymałej na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówki czernione.

Uchwyt w przyjaznej dla skóry otulinie elastomerowej.

Uchwyt narzędzia z tworzywa sztucznego odprowadzającego ładunki elektryczne, zapobiegający wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

izolacja elektryczna: EGB/ESD

do śrub o \varnothing : 3,1 – 5,2 mm

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 205 mm

Opis techniczny

długość grotu	100 mm
do śrub o \varnothing	3,1 – 5,2 mm
długość całkowita	205 mm
wielkość gniazda krzyżowego	2
izolacja elektryczna	EGB/ESD
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
materiał uchwytu	polipropylen odporny na uderzenia

powierzchnia

niklowane i chromowane