



Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, sześciokątna: 0,71 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627490 0,71
GTIN	7610733269938
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów materiału z łatwo **obracającą się główką** (pod palec wskazujący przy precyzyjnych pracach). Optymalnie ukształtowana **strefa szybkich obrotów** do szybkiego, efektywnego wkręcania i **uchwyt** do przenoszenia większych momentów obrotowych

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów grotów. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

Opis techniczny

długość grotu	40 mm
długość całkowita	133 mm
sześciokąt	0,71 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
obrotowa nasadka	tak
końcówka sferyczna	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki

