



Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, sześciokątna: 3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	627490 3
GTIN	7610733268429
Klasa artykułu	63D

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt z dwóch rodzajów materiału z łatwo **obracającą się główką** (pod palec wskazujący przy precyzyjnych pracach). Optymalnie ukształtowana **strefa szybkich obrotów** do szybkiego, efektywnego wkręcania i **uchwyt** do przenoszenia większych momentów obrotowych

Groty ze specjalnej stali PB Swiss Tools, o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Najwyższa dokładność wymiarów grotów. Powierzchnia chromowana.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.

długość grotu: 100 mm

długość całkowita: 191 mm

Opis techniczny

długość całkowita	191 mm
sześciokąt	3 mm
długość grotu	100 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
obrotowa nasadka	tak
końcówka sferyczna	nie

Aksesoria

Zestawy wkrętaków trzpieniowych, 6-kątnych liczba wkrętaków 6

627494 6