



## Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne, sferyczne z uchwytem 2 - komponentowym Santoprene, ESD, sześciokątna: 1,5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	627633 1,5
GTIN	7610733269297
Klasa artykułu	63D

### Opis

#### Wykonanie:

Grot prosty, z 6-kątną końcówką sferyczną.

**Uchwyt** w otulinie z przyczepnego elastomeru, z rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach.

**Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej o najwyższej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana.

Uchwyt z tw. sztucz. odprowadza ładunki elektr., **do zastosowań ESD.**

izolacja elektryczna: EGB/ESD

długość grotu: 70 mm

długość całkowita: 147 mm

### Opis techniczny

sześciokąt	1,5 mm
długość grotu	70 mm
długość całkowita	147 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
materiał	Stal specjalna chromowo-wanadowa
izolacja elektryczna	EGB/ESD
obrotowa nasadka	nie
końcówka sferyczna	tak

