

3M**Nauszniki kapsułowe Peltor™ LiteCom™****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 097798 |
| GTIN | 7318640063280 |
| Klasa artykułu | 04A |

Opis**Wykonanie:**

Pasywne nauszniki kapsułowe ze zintegrowaną funkcją radia z kapsułach. Wbudowana dwudrożna technika radiowa pozwala na komunikację z innymi użytkownikami nauszników kapsułowych LiteCom™ i urządzeniami radiowymi. **Dynamiczny mikrofon tłumiący hałas** pozwala na ułatwienie komunikacji także w głośnym otoczeniu. Zakres działania do trzech kilometrów. Nauszniki pracują w standardzie PMR 466 niewymagającym logowania i tym samym na 8 kanałach w zakresie częstotliwości 466 Mhz. Trzy przyciski pozwalają na **łatwą obsługę** nawet w rękawiczkach. **Wysyłanie sterowane głosowo** (VOX) bez obsługi klawiszami i funkcja automatycznego wyłączenia. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Zastosowanie:

Do komunikacji w hałaśliwych miejscach pracy.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6

w dostawie::

Z 2 bateriami AA (alkaliczno-manganowe), nr 081556, wielk. LR6.

wartość SNR (stopień tłumienia): 32 dB(A)

masa z bateriami: 394 g

czas pracy: 20 h

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| wartość SNR (stopień tłumienia) | 32 dB(A) |
| masa z bateriami | 394 g |
| czas pracy | 20 h |
| Seria | Peltor™ LiteCom |
| liczba baterii | 2 |
| z bateriami / akumulatorami | 081556 LR6 |