



Nauszniki kapsułowe Peltor™ WorkTunes™ Pro



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097788
GTIN	4054596123298
Klasa artykułu	04A

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe **ze zintegrowanym radio FM**. Wbudowana antena, **szybkie, cyfrowe wyszukiwanie kanałów i pamięć na 5 programów** zapewniają elastyczność i łatwą obsługę. Poprzez naciśnięcie klawiszy obsługowych i audio-feedback (częstotliwości) można nastawić stację bez zdejmowania środków ochrony słuchu. Dzięki temu cały czas utrzymana zostaje ochrona słuchu. Za pomocą wtyku 3,5 mm można podłączyć **odtwarzacz MP3 lub** smartfon. Przyłączenie przez wtyk nadaje się do odtwarzania danych audio, ale tylko w ograniczonym stopniu do telefonowania. Automatyczne odłączenie po 4 godzinach bez poruszania klawisza celem oszczędzania energii. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Połączenie ochrony słuchu i słuchawek.

Zastosowanie:

Głośne środowisko przemysłowe.

Norma:

EN 352-1; EN 352-8

w dostawie::

Z 2 bateriami AA (alkaliczno-manganowe) 081556 LR6.

wskazówka:

Zestawy higieniczne pod nr. 097767 rozm. HY220.

wartość SNR (stopień tłumienia): 32 dB(A)

czas pracy: 40 h

masa: 352 g

Opis techniczny

wartość SNR (stopień tłumienia)	32 dB(A)
czas pracy	40 h
Seria	Peltor™ WorkTunes™ Pro
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081556 LR6
Liczba dołączonych baterii	2
masa	352 g
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	EN 352-1
norma	EN 352-8
Rodzaj produktu	Nauszniki kapsułowe

Akcesoria

Zestaw higieniczny Typ HY220	097767 HY220
Pudełko do przechowywania	096920
Wskaźnik hałasu NI100	097305
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6