

HEDI

Lampy warsztatowe akumulatorowe, diodowe, pobór mocy: 35W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081264 35
GTIN	4003644019977
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Wersja bezcieniowa i niepowodująca olśnienia, światło bardzo rozproszone. Solidne lampy warsztatowe z gumowanymi częściami bocznymi i pięcioma kątami pochylenia w zależności od umiejscowienia (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Zintegrowany uchwyt do przenoszenia, włącznik/wyłącznik na tylnej stronie. Dopuszczony do stałego zastosowania, zarówno w miejscu budowy jak i montażu zgodnie z BGI 608.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
strefa wg ATEX	brak
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
czas świecenia	4,5 h

Liczba dołączonych akumulatorów	1
Strumień światła	3850 lm
długość całkowita	273 mm
Szerokość całkowita	256 mm
wys. całkowita	163 mm
strumień światła, stopień 2	1650 lm
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa