



## Młotki z miękkimi obuchami z trzonkiem 3-komponentowym i nylonowymi wkładkami i stalową częścią środkową, Ø bijaka: 27 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	754170 27
GTIN	8024886013857
Klasa artykułu	76D

### Opis

#### Wykonanie:

Z niemal niełamiwym trzonkiem z 3 rodzajów materiału (rdzeń aluminiowy, poliamid i kauczuk), z kutym kołnierzem stalowym i dodatkową tulejką chroniącą trzonek.

Solidny element środkowy z metalu.

#### Zalety:

Niełamiwy, ergonomiczny, przyczepny, **nieprzenoszące drgań i chroniące stawy.**

#### Część zamienna:

Zapasowe obuchy z nylonu, zob. nr 754180.

długość bijaka z obuchami: 81 mm

długość trzonka: 300 mm

masa: 0,358 kg

### Opis techniczny

masa	0,358 kg
długość trzonka	300 mm
Ø obucha	27 mm
Materiał trzonka	Rdzeń ze stopu aluminium
długość bijaka z obuchami	81 mm
materiał wkładki	Nylon, biały, 100 Shore
Uchwyt	Rękojeść z 3 rodzajów materiału

bezdrzutowe

tak

---

**Akcesoria**

Wymienne obuchy z nylonu, szt. Ø obucha 27 mm

754180 27