



Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), brązowe KK 114 F, 25 mm × 50 m, ziarnistość: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	557800 40
GTIN	4018875260579
Klasa artykułu	56V

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązanego żywicą synt. **korundu normalnego (A)**. Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.

Typ **VSM KK 114 F**: płótno **brązowe, bardzo odporne**. Gatunek o **szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę**, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.

Opakowanie **z nożykiem do odcinania**.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: zgrubne

Opis techniczny

ziarnistość	zgrubne
ziarnistość	40
Materiały ścierne	korund zwykły (A)

oznaczenie ziarnistości	A
szerokość rolek ekonomicznych	25 mm
długość rolek ekonomicznych	50 m
Atrybut nazwy produktu	25 mm × 50 m