

**HOLEX®****Myjki szlifierskie Elasto (SiC), Długość × szerokość: 120X65 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	557680 120X65
GTIN	4045197241795
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Elastyczny klocek szlifierski nasycony elastycznym spoiwem ściernym (duża trwałość, możliwość całkowitego wykorzystania). Dzięki otwartej strukturze spoiwa pory tarczy nie zatykają się. Do szlifowania na mokro i na sucho. Wodo- i olejoodporne.

**Wersja o wysokiej jakości** ze ścierniwem z **czystego węgla krzemu (SiC)** i specjalnym, elastycznym tworzywem syntetycznym.

**Zastosowanie:**

**Uniwersalne do czyszczenia, polerowania, gładzenia, matowania oraz szlifowania wszystkich materiałów.**

**wskazówka:**

Stosowanie wody, nafty, past itp. **zwiększa skuteczność.**

ziarnistość: drobne

długość: 120 mm

szerokość: 65 mm

wysokość: 30 mm

**Opis techniczny**

ziarnistość	drobne
długość	120 mm
wysokość	30 mm

szerokość	65 mm
Materiały ściernie	karborund