

**Pilniki płaskie, nacięcie nr 3, gładziki, długość bez trzonu: 350 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	510300 350
GTIN	4009215016901
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. **Pilniki niebeczkowate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:**DIN 7261 Form A**

Kształt: A

opis kształtu: płaski, zakończony tępo

norma: DIN 7261

przekrój: 35×7,5 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	350 mm
przekrój	35×7,5 mm
nacięcie	3
rodzaj nacięcia	Prosty
Kształt	A
opis kształtu	płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120
mm

519550 120

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm

519400 160

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125
mm

519510 125

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120
mm

519600 120