

Mitutoyo**Przymiary, efektywna długość pomiarowa L₀: 1500mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	499240 1500
GTIN	4946368854328
Klasa artykułu	44D

Opis

Wykonanie:

- z systemem pomiaru bezwzględnego
- po włączeniu wyświetlana jest aktualna pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia
- łatwy montaż i instalacja.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych, np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przebrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

wskazówka:

Używane tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.

Opis techniczny

dokładność pomiaru (20°)	7 µm
efektywna długość pomiarowa L ₀	1500 mm
odległość osi otworów L ₂	1678 mm
długość przewodu	4,9 m

maks. przemieszczenie głowicy pomiarowej L ₁	1540 mm
długość całkowita L ₃	1698 mm
szerokość	22 mm
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Przymiary

Akcesoria

Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 2	499356 2
Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 3	499356 3