

Mitutoyo**Przymiary, efektywna długość pomiarowa L₀: 400mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	499240 400
GTIN	4946368854199
Klasa artykułu	44D

Opis

Wykonanie:

- z systemem pomiaru bezwzględnego
- po włączeniu wyświetlana jest aktualna pozycja, dzięki czemu nie ma potrzeby czasochłonnego dosuwania do punktów odniesienia
- łatwy montaż i instalacja.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do dokładnej rejestracji i pozycjonowania przemieszczeń osiowych, np. we frezarkach, tokarkach, stołach pozycjonujących lub przyrządach pomiarowych. Nadają się również do przezbrojenia obrabiarek na wskaźniki cyfrowe.

wskazówka:

Używane tylko w połączeniu ze wskaźnikiem nr 499356.

Opis techniczny

efektywna długość pomiarowa L ₀	400 mm
maks. przemieszczenie głowicy pomiarowej L ₁	430 mm
szerokość	22 mm
długość przewodu	3,4 m

dokładność pomiaru (20°)	7 µm
odległość osi otworów L ₂	568 mm
długość całkowita L ₃	588 mm
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Przymiary

Akcesoria

Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 3	499356 3
Wskaźnik cyfrowy liczba przedstawianych osi 2	499356 2