

**Pilniki płaskie, nacięcie nr 1, zdzieraki, długość bez trzonu: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	510100 150
GTIN	4009215016765
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowane** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika. **3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.**

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:**DIN 7261 Form A**

Kształt: A

opis kształtu: płaski, zakończony tępo

norma: DIN 7261

przekrój: 16×4 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	150 mm
przekrój	16×4 mm
nacięcie	1
rodzaj nacięcia	Bastard
Kształt	A
opis kształtu	płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

Aksesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110
mm

519600 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90
mm

519510 90

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100
mm

519510 100

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519550 110

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120