Karta danych

Stalowe płytki wzorcowe, klasa dokładności 0, wymiar nominalny: 1,34 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	481030 1,34
GTIN	4045197208743
Klasa artykułu	41L

Opis

Wykonanie:
Wszystkie płytki oznaczone są indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wielk. od 0,5 do 10 – o przekroju 30×9 mm. Wielk. od 11 do 500 – o przekroju 35×9 mm.
z wysokogatunkowej, starannie hartowanej i odprężanej, specjalnej stali stopowej.
klasa dokładności 0- jako pierwowzór do kontroli wymiarów roboczych.Do nastawiania wysoce precyzyjnych przyrządów.**Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego.**
norma: DIN EN ISO 3650
Kalibracja: L2
Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Opis techniczny

wymiar nominalny	1,34 mm
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
norma	DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji	0
materiał	Specjalna stal stopowa, hartowana i odprężana
Kalibracja	L2