

**Suwmiarka wbudowana IP66 pozioma, zakres pomiarowy: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	499401 200
GTIN	4946368441948
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Elektronika z technologią Absoluti duże, czytelne cyfry na wyświetlaczu cyfrowym. Jednorazowe nastawienie w pozycji zerowej, które pozostaje zerem absolutnym aż do następnej wymiany baterii (ok. 1,5 roku). Najwyższa precyzja pomiaru także przy dużych prędkościach procedury. Funkcja ZERO / ABS - ustawienie zerowe do przestawienia pomiarów względnych i absolutnych.

Suwmiarka do wbudowania z elektromagnetycznym, indukcyjnym systemem pomiarowym.

Montaż poziomy.**Funkcja:**

IP66: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed wnikaniami pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Odpowiednie do zadań pomiarowych i pozycjonowania na maszynach narzędziowych, urządzeniach itp.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód przyłączeniowy nr 497085.

Opis techniczny

masa	430 g
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
długość szyny pomiarowej L ₁	287 mm
zakres pomiarowy	0 - 200 mm

Karta danych

odczyt	0,01 mm
długość całkowita L ₂	311 mm
granica błędu	0,03 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 66
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Suwmiarki do wbudowania

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/499401-200>