

**Pilniki płaskie, nacięcie nr 1, zdzieraki, długość bez trzonu: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	510100 300
GTIN	4009215016857
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowane** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika. **3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.**

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:**DIN 7261 Form A**

Kształt: A

opis kształtu: płaski, zakończony tępo

norma: DIN 7261

przekrój: 30×7 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	300 mm
przekrój	30×7 mm
nacięcie	1
rodzaj nacięcia	Bastard
Kształt	A
opis kształtu	płaski, zakończony tępo
powierzchnie pilnika	3
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120
mm

519600 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125
mm

519510 125

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120
mm

519550 120

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm

519400 160