



## Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) KK711X, 120×1500 mm, ziarnistość: 120



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	558050 120
GTIN	4018875133040
Klasa artykułu	56V

### Opis

#### Wykonanie:

**Uniwersalna taśma ścierna z korundem zwykłym (A).** Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy.

wytrzymała tkanina X do **wysokiej wydajności szlifowania** na szlifierkach stacjonarnych.

#### Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: **stal**, metale nieżelazne, żeliwo, **stopy aluminium, drewno.**

#### wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

### Opis techniczny

ziarnistość	120
-------------	-----

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	120 mm
długość taśmy ściernej	1500 mm
Atrybut nazwy produktu	120×1500 mm