



Płótna ścierna, rolka ekonomiczna (A), KK 114 F, 115 mm × 50 m, ziarnistość: 400



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 557850 400 |
| GTIN | 4018875382103 |
| Klasa artykułu | 56V |

Opis

Wykonanie:

Gęsto tkane płótno bawełniane z równomierną powłoką, wiązane żywicą synt. **korundu normalnego (A)**. Bardzo dobra przyczepność ziarna, wysoka efektywność i trwałość.

Typ **VSM KK 114 F**: płótno **brązowe, bardzo odporne**. Gatunek o **szczególnie dużej elastyczności, odporne na olej i naftę**, płótno można rozdzierać w kierunku wzdłużnym, przy czym nie następuje strzępienie krawędzi.

Opakowanie **bez nożyka do odcinania**.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do ręcznego szlifowania metali i wszystkich innych materiałów. zwłaszcza do zastosowań ze szlifierkami oscylacyjnymi (wibracyjnymi).

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: bardzo drobne

Opis techniczny

| | |
|-------------------|-------------------|
| ziarnistość | 400 |
| ziarnistość | bardzo drobne |
| Materiały ścierne | korund zwykły (A) |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| oznaczenie ziarnistości | A |
| szerokość rolek ekonomicznych | 115 mm |
| długość rolek ekonomicznych | 50 m |
| Atrybut nazwy produktu | 115 mm × 50 m |