

**Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711T, 10×330 mm, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 558011 60     |
| GTIN             | 4018875053997 |
| Klasa artykułu   | 56V           |

**Opis****Wykonanie:**

**Uniwersalna taśma ścierna z korundem zwykłym (A).** Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy. ziarnistość 40 - tkanina X (wytrzymała). Ziarnistość od 60 do 180 - tkanina T (wytrzymała i elastyczna) o **wysokiej elastyczności**. Optymalna do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: **stal**, metale nieżelazne, żeliwo, **stopy aluminium, drewno**.

**wskazówka:**

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

**Opis techniczny**

|             |    |
|-------------|----|
| ziarnistość | 60 |
|-------------|----|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Materiały ściernie                | Korund zwykły |
| oznaczenie ziarnistości           | A             |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 %       |
| szerokość taśmy ścierniej         | 10 mm         |
| długość taśmy ścierniej           | 330 mm        |
| Atrybut nazwy produktu            | 10×330 mm     |