

**Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711X, 100×620 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558020 80
GTIN	4018875453674
Klasa artykułu	56V

**Opis****Wykonanie:**

**Uniwersalna taśma ścierna z korundem zwykłym (A).** Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy.

wytrzymała tkanina X do **wysokiej wydajności szlifowania** na szlifierkach stacjonarnych.

**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: **stal**, metale nieżelazne, żeliwo, **stopy aluminium, drewno.**

**wskazówka:**

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

**Opis techniczny**

ziarnistość	80
-------------	----

oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	100 mm
długość taśmy ściernej	620 mm
Atrybut nazwy produktu	100×620 mm