

**Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711T, 13×610 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558010 80
GTIN	4018875023846
Klasa artykułu	56V

**Opis****Wykonanie:**

**Uniwersalna taśma ścierna z korundem zwykłym (A).** Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy. ziarnistość 40 - tkanina X (wytrzymała). Ziarnistość od 60 do 180 - tkanina T (wytrzymała i elastyczna) o **wysokiej elastyczności**. Optymalna do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: **stal**, metale nieżelazne, żeliwo, **stopy aluminium, drewno**.

**wskazówka:**

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

**Opis techniczny**

ziarnistość	80
-------------	----

Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	13 mm
długość taśmy ścierniej	610 mm
Atrybut nazwy produktu	13×610 mm