

**Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711T, 20×520 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 558012 80 |
| GTIN | 4018875057179 |
| Klasa artykułu | 56V |

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalna taśma ścierna z korundem zwykłym (A). Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy. ziarnistość 40 - tkanina X (wytrzymała). Ziarnistość od 60 do 180 - tkanina T (wytrzymała i elastyczna) o **wysokiej elastyczności**. Optymalna do zastosowania w szlifierkach ręcznych.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: **stal**, metale nieżelazne, żeliwo, **stopy aluminium, drewno**.

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

| | |
|-------------|----|
| ziarnistość | 80 |
|-------------|----|

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Materiały ściernie | Korund zwykły |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| szerokość taśmy ścierniej | 20 mm |
| długość taśmy ścierniej | 520 mm |
| Atrybut nazwy produktu | 20×520 mm |