

**Pilniki okrągłe, nacięcie nr 1, zdzieraki, długość bez trzonu: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	514100 300
GTIN	4009215017946
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowane** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Nakłuwany spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261 Form F

Kształt: F

opis kształtu: okrągłe

norma: DIN 7261

średnica: 12 mm

Opis techniczny

średnica	12 mm
długość bez trzonu	300 mm
nacięcie	1
rodzaj nacięcia	Bastard
Kształt	F
opis kształtu	okrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120
mm

519550 120

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120
mm

519600 120

Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm

519400 140

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125
mm

519510 125