



Uniwersalny pilnik płaski z uchwytem i nacięciem specjalnym, długość bez trzonu: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	515000 100
GTIN	4009215169911
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowe** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika. Pilniki płaskie z łopatkowo ukształtowanymi ząbkami i szerokimi łamaczami wiórów dla lekkiego i komfortowego ruchu pilnika oraz bardzo wysokiej wydajności piłowania- wióry nie osadzają się i są dobrze odrzucane.

Płaskie strony ze specjalnym nacięciem, jedna z nich z rowkami łamiącymi wióry zapewnia wysoką wydajność piłowania. Strona odwrotna z ciągłym nacięciem zapewniającym szczególnie dokładną obróbkę powierzchni. Tępe zakończenie pilnika. Uniwersalny pilnik mini, stalowy uchwyt powlekany PVC.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.
przekrój: 10x4 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	100 mm
przekrój	10x4 mm

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
---	---------------

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20