

**Pilniki półokrągłe, nacięcie nr 3, gładziki, długość bez trzonu: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	513300 100
GTIN	4009215017540
Klasa artykułu	56B

**Opis****Wykonanie:**

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. **Pilniki niebaryłkowate** posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

**Nakłuwany spiralnie, zakończenie półtępe.**

**Zastosowanie:**

**Wysokiej jakości pilnik** warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

**Norma:**

**DIN 7261 Form E**

Kształt: E

opis kształtu: półokrągłe

norma: DIN 7261

przekrój: 11×4 mm

**Opis techniczny**

długość bez trzonu	100 mm
przekrój	11×4 mm
nacięcie	3
rodzaj nacięcia	Prosty
Kształt	E
opis kształtu	półokrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

## Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm

519400 80

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95  
mm

519600 95

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm

519400 100

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90  
mm

519510 90

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100  
mm

519550 100