

**Pilniki okrągłe, nacięcie nr 3, gładziki, długość bez trzonu: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	514300 300
GTIN	4009215017960
Klasa artykułu	56B

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Pilniki **niebeczkowate** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

Nakłuwany spiralnie, zakończenie półtępe.**Zastosowanie:**

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:**DIN 7261 Form F**

Kształt: F

opis kształtu: okrągłe

norma: DIN 7261

średnica: 12 mm

Opis techniczny

średnica	12 mm
długość bez trzonu	300 mm
nacięcie	3
rodzaj nacięcia	Prosty
Kształt	F
opis kształtu	okrągłe
powierzchnie pilnika	bity z każdej strony
z uchwytem pilnika	nie

norma

DIN 7261

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20