

**Taśmy ścierne, korund zwykły (A) KK711X, 75×2500 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558140 80
GTIN	4018875087169
Klasa artykułu	56V

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalna taśma ścierna z korundem zwykłym (A). Podłoże ścierniwa jest optymalnie dobrane pod kątem ziarnistości i rodzaju taśmy. wytrzymała tkanina X do **wysokiej wydajności szlifowania** na szlifierkach stacjonarnych.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie do obróbki wszystkich występujących materiałów: **stal**, metale nieżelazne, żeliwo, **stopy aluminium, drewno.**

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

ziarnistość	80
-------------	----

Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ścierniej	75 mm
długość taśmy ścierniej	2500 mm
Atrybut nazwy produktu	75×2500 mm