

**Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713T, 10×330 mm, ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	558220 40
GTIN	4018875306543
Klasa artykułu	56V

**Opis****Wykonanie:**

**Taśma ścierna o dużej wydajności, z korundu cyrkonowego (ZA)**, dla zapewnienia większej wydajności. **Ciągły proces samoostrzenia** zapewnia, w porównaniu z korundem zwykłym, **dłuższą trwałość przy większej wydajności szlifowania** i stałej jakości powierzchni. tkanina T (wytrzymała i elastyczna) o **wysokiej elastyczności**, do obróbki również w małych promieniach na szlifierkach ręcznych.

**Zastosowanie:**

Do obróbki wszystkich gatunków **stali i stopów stali, żeliwa** oraz metali nieżelaznych.

**wskazówka:**

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

**Opis techniczny**

ziarnistość	40
-------------	----

oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	10 mm
długość taśmy ściernej	330 mm
Atrybut nazwy produktu	10×330 mm