



## Tarniki do drewna, płaskie, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	519300 200
GTIN	4009215006834
Klasa artykułu	56B

### Opis

#### Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute kształtowo, szlifowane i poddawane dalszej obróbce, nadającej im dokładną i równomierną strukturę nacięcia. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki / pilniki uzyskują **bardzo dobrą wydajność skrawania i trwałość.**

#### Płaski, tępy.

Kształt: A

norma: DIN 7263

przekrój: 20×5 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	200 mm
przekrój	20×5 mm
nacięcie	nacięcie nr 2, równiaki
Kształt	A
norma	DIN 7263

### Aksesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110  
mm

519600 110

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519510 110

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100  
mm

519510 100

Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519550 110

Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120