



## Tarniki do drewna, płaskie, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 250 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	519300 250
GTIN	4009215006858
Klasa artykułu	56B

### Opis

#### Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute kształtowo, szlifowane i poddawane dalszej obróbce, nadającej im dokładną i równomierną strukturę nacięcia. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki / pilniki uzyskują **bardzo dobrą wydajność skrawania i trwałość.**

#### Płaski, tępy.

Kształt: A

norma: DIN 7263

przekrój: 25×6,3 mm

### Opis techniczny

przekrój	25×6,3 mm
długość bez trzonu	250 mm
nacięcie	nacięcie nr 2, równiaki
Kształt	A
norma	DIN 7263

### Aksesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110  
mm

519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120  
mm

519600 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519510 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125  
mm

519510 125

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110  
mm

519550 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120  
mm

519550 120

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm

519400 140