



Szlifierki taśmowe GX, Typ: 790132



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077610 790132
GTIN	4014586872063
Klasa artykułu	03H

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe o dużej mocy, o konstrukcji modułowej, do produkcji małoseryjnej.

- **zdemowany łącznik wiórów**
- **możliwość podłączenia zewnętrznej instalacji wyciągowej.**

z dwiema prędkościami obrotowymi, nadają się doskonale do obróbki stali stopowych (1500 min⁻¹) lub metali (3000 min⁻¹).

wskazówka:

Taśmy ściernie – patrz nr 558310 i nr 558453-56.

Opis techniczny

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	1500 min ⁻¹
długość linki	2000 mm
oznaczenie producenta	GX 75 2H
szerokość taśmy	75 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	3000 min ⁻¹

masa	75 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe

Akcesoria

Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 60	558310 60
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 80	558454 80
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 120	558454 120
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 40	558310 40
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 36	558456 36
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 60	558453 60
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 120	558310 120
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 36	558454 36
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 80	558453 80
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 60	558454 60
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 120	558453 120
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)GRIT R ziarnistość 36	558453 36
Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA)ZK713X ziarnistość 80	558310 80