

PHOTONIC  
you will see**Źródła światła zimnego LED, typ: F3000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492242 F3000
GTIN	4045197578235
Klasa artykułu	49K

**Opis****Wykonanie:**

Źródło światła zimnego o bardzo dużej sile światła, z możliwością ściemniania, energooszczędna technologia LED (5800 K) zapewniająca dużą trwałość (>30000 h). Solidna obudowa metalowa, wytrzymała i pozwalająca na układanie w stosy. Gniazdo ESD do odprowadzania ładunków statycznych. Bardzo duża luminancja plamki świetlnej. możliwość zdalnego sterowania przełącznikiem nożnym albo przez USB, bardzo cichy wentylator. Funkcje Shutter i Strobe. Możliwa praca w pionie. Opcjonalny filtr halogenowy symuluje światło halogenowe o barwie 3500 K.

**w dostawie::**

Źródło światła zimnego LED, wysięgnik światłowodowy ( 4,5 mm, długość 550 mm), z soczewkami ogniskującymi, zasilacz o międzynarodowych parametrach (100 – 240 V). z przewodem zasilającym dla krajów UE.

**Wyp. dodatkowe:**

Filtr halogenowy nr 492244, wielk. FILTER, przełącznik nożny nr 492244, wielk. SWITCH oraz zmiennik przekroju wiązki nr 492244, wielk. LINE.

**wskazówka:**

Inne światłowody, pierścieniowe lampki szczelinowe i inne wyposażenie dostępne na zamówienie.

natężenie oświetlenia: 640 lm

moc oddawana porównywalna z halogenem: >150 W

pobór mocy: 65 W

długość: 196 mm

szerokość: 170 mm

wysokość: 98 mm

## Opis techniczny

natężenie oświetlenia	640 lm
masa	3800 g
pobór mocy	65 W
szerokość	170 mm
moc oddawana porównywalna z halogenem	>150 W
wysokość	98 mm
długość	196 mm

## Akcesoria

Wyposażenie do źródeł światła zimnego LED typ FILTER	492244 FILTER
Wyposażenie do źródeł światła zimnego LED typ SWITCH	492244 SWITCH
Wyposażenie do źródeł światła zimnego LED typ LINE	492244 LINE