

**Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, ziarnistość: 40****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 558317 40 |
| GTIN | 4018875383131 |
| Klasa artykułu | 56V |

Opis**Wykonanie:**

Taśma ścierna o dużej wydajności, z korundu cyrkonowego (ZA), dla zapewnienia większej wydajności. **Ciągły proces samoostrzenia** zapewnia, w porównaniu z korundem zwykłym, **dłuższą trwałość przy większej wydajności szlifowania** i stałej jakości powierzchni. tkanina X (wytrzymała) do dużej wydajności na szlifierkach stacjonarnych.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich gatunków **stali i stopów stali, żeliwa** oraz metali nieżelaznych.

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

| | |
|-------------|----|
| ziarnistość | 40 |
|-------------|----|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| oznaczenie ziarnistości | ZA |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| szerokość taśmy ściernej | 100 mm |
| długość taśmy ściernej | 1000 mm |
| Atrybut nazwy produktu | 100×1000 mm |