



Suwmiarka zegarowa zestaw 3-elementowy



Dane zamówienia

Numer katalogowy	405509
GTIN	4067263132707
Klasa artykułu	45A

Opis

Wykonanie:

Skala chromowana na matowo. Z zabezpieczeniem przed uderzeniem i ochroną zębatki.

Precyzyjny czujnik zegarowy, obrotowy cyferblat ze śrubą ustalającą.

Odczyt 1 mm na szynie, 2/100 mm na skali okrągłej.

w dostawie::

3 x suwmiarka zegarowa nr 412416 wielk. 150/02.

Opis techniczny

granica błędu	0,03 mm
długość szczęk	40 mm
1 obrót wskazówki	2 mm
odczyt (na skali okrągłej)	0,02 mm
Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
norma	DIN 862
wymiar głębokości	płaskie
Technika pomiarowa	analogowe

materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka zegarowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021000 3X200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 3X200 mm	021010 3X200

Akcesoria

Suwmiarka zegarowa Typ 150/02	412416 150/02
-------------------------------	---------------