



## Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X, 100×1000 mm, ziarnistość: 120



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	558317 120
GTIN	4018875129258
Klasa artykułu	56V

### Opis

#### Wykonanie:

**Taśma ścierna o dużej wydajności, z korundu cyrkonowego (ZA)**, dla zapewnienia większej wydajności. **Ciągły proces samoostrzenia** zapewnia, w porównaniu z korundem zwykłym, **dłuższą trwałość przy większej wydajności szlifowania** i stałej jakości powierzchni. tkanina X (wytrzymała) do dużej wydajności na szlifierkach stacjonarnych.

#### Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich gatunków **stali i stopów stali, żeliwa** oraz metali nieżelaznych.

#### wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

### Opis techniczny

ziarnistość	120
-------------	-----

oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość taśmy ściernej	100 mm
długość taśmy ściernej	1000 mm
Atrybut nazwy produktu	100×1000 mm