



## Precyzyjne pilniki płaskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 100/4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	520100 100/4
GTIN	613548065624
Klasa artykułu	53B

### Opis

#### Wykonanie:

**Szwajcarskie pilniki precyzyjne** odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

#### **3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.**

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 4 – 5

przekrój: 12,5×3 mm

### Opis techniczny

długość bez trzonu	100 mm
przekrój	12,5×3 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	4 – 5

### Akcesoria

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
	576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-  
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100  
mm

519550 100

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm

519400 80

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-  
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95  
mm

519600 95

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-  
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25