



Tarniki do drewna, okrągłe, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	519370 250
GTIN	4009215007398
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute kształtowo, szlifowane i poddawane dalszej obróbce, nadającej im dokładną i równomierną strukturę nacięcia. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki / pilniki uzyskują **bardzo dobrą wydajność skrawania i trwałość.**

Okrągły.

Kształt: E

norma: DIN 7263

średnica: 10 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
średnica	10 mm
nacięcie	nacięcie nr 2, równiaki
Kształt	E
norma	DIN 7263

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

576000 115X40

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm

576000 80X20

Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm

519400 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519550 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120
mm

519550 120

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110
mm

519510 110

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125
mm

519510 125

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110
mm

519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120
mm

519600 120