



Precyzyjne pilniki płaskie VALTITAN, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 250/00



Dane zamówienia

Numer katalogowy	520150 250/00
GTIN	613548062128
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN

o wyjątkowo dużej odporności na zużycie, dzięki twardości powierzchni **1200 HV**. Specjalny kształt nacięcia zapobiega zapychaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego można używać w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.

3 boki nakuwane, zakończenie stępione.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1
przekrój: 25,3×6,3 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	250 mm
przekrój	25,3×6,3 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 140 mm	519400 140
	519600 110

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm

519550 120

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519510 110

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×-
szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm

576000 115X40

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm

519550 110

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm

519510 125

2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm

519600 120