



Precyzyjne pilniki płaskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 200/4



Dane zamówienia

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 520100 200/4 |
| GTIN | 613548065907 |
| Klasa artykułu | 53B |

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 5

przekrój: 21,3×4,8 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------|-------------|
| długość bez trzonu | 200 mm |
| przekrój | 21,3×4,8 mm |
| odpowiada nacięciu niemieckiemu | 5 |

Akcesoria

| | |
|--|---------------|
| Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 110 mm | 519550 110 |
| Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm | 576000 100X25 |

| | |
|---|---------------|
| Uchwyt do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm | 519510 100 |
| Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm | 576000 115X40 |
| 2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 110 mm | 519600 110 |
| 2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm | 519600 120 |
| Uchwyt do pilników, z drewna długość całkowita 120 mm | 519400 120 |
| Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm | 576000 80X20 |