



Precyzyjne pilniki płaskie, długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie: 150/00



Dane zamówienia

Numer katalogowy	520100 150/00
GTIN	613548065730
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymagom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości **65-66 HRC**. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one **lekko baryłkowate kształty**, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.

3 boki nakłuwane, zakończenie stępione.

odpowiada nacięciu niemieckiemu: 1

przekrój: 18,5×4 mm

Opis techniczny

długość bez trzonu	150 mm
przekrój	18,5×4 mm
odpowiada nacięciu niemieckiemu	1

Akcesoria

Uczwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 100 mm	519550 100
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40

Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 90 mm	519510 90
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 80 mm	519400 80
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 100 mm	519400 100
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 95 mm	519600 95