

**Taśmy ścierne, ziarno ceramiczne XK870X, 50×2000 mm, ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 558409 80 |
| GTIN | 4018875336397 |
| Klasa artykułu | 56V |

Opis**Wykonanie:**

Taśma ścierna XK870 z samoostrzącym się **ziarnem ceramicznym (CER)** dla zapewnienia bardzo dobrej skrawalności i trwałości. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (**TOP Size**) zapewnia chłodny szlif i zwiększa wydajność skrawania.

tkanina X (wytrzymała) do obróbki na **szlifierkach stacjonarnych z** dużym dociskiem.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak **stal stopowa, stopy niklu, chrom**, tytan, aluminium.

wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.

oznaczenie ziarnistości: ceramika

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Opis techniczny

| | |
|-------------|----|
| ziarnistość | 80 |
|-------------|----|

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Materiały ściernie | ziarno ceramiczne |
| oznaczenie ziarnistości | ceramika |
| zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % |
| szerokość taśmy ścierniej | 50 mm |
| długość taśmy ścierniej | 2000 mm |
| Atrybut nazwy produktu | 50×2000 mm |