



Tarniki do drewna, półokrągłe, nacięcie nr 2, równiaki, długość bez trzonu: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	519330 300
GTIN	4009215007213
Klasa artykułu	56B

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty pilników są kute matrycowo, szlifowane i aż do strefy brzegowej posiadają dokładnie wykonane nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Po starannej obróbce cieplnej przy hartowaniu tarniki/pilniki do drewna uzyskują wysoką jakość, dzięki czemu **zapewniają wysoką wydajność i trwałość.**

Półokrągły.

Kształt: C

norma: DIN 7263

przekrój: 29×9 mm

Opis techniczny

przekrój	29×9 mm
długość bez trzonu	300 mm
nacięcie	nacięcie nr 2, równiaki
Kształt	C
norma	DIN 7263

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x-
szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm

576000 100X25

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej ×- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20
Uchwyty do pilników, z drewna długość całkowita 160 mm	519400 160
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 120 mm	519550 120
Uchwyty do pilników, z tw. sztucz. długość całkowita 125 mm	519510 125
2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika długość całkowita 120 mm	519600 120